Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009477

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE UKCA E30 E90

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1009477
Typ	1015 D 16 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,414 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0177 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009477

Abmessungen



Länge	60 mm
Breite	14 mm
Höhe	16 mm
Maß A	60 mm
Maß b	14 mm
Maß H	16 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
Funktionserhalt	ja
für Durchmesser	16
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	16 mm
ROHS Konform	ja
Spannbereich D min.	16 mm
UV-beständig	ja