# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

## Artikelnummer: 1009481

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



E30 E90

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| G | galvanisch verzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1009481 |
| Typ | 1015 D 18 G |
| Bezeichnung 1 | Befestigungsschelle |
| Bezeichnung 2 | für 2 Kabel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 18mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Oberflächennorm | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,25 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0178 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

## Artikelnummer: 1009481

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 64 mm |
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Maß A | 64 mm |
| Maß b | 14 mm |
| Maß H | 18 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abstand zur Wand | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Ausführung | einlappig |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Funktionserhalt | ja |
| für Durchmesser | 18 |
| Geeignet im Brandschutzbereich | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Kunststoffummantelt | nein |
| Lochgröße | 6,5 |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Nenndurchmesser | 18 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Spannbereich D min. | 18 mm |
| UV-beständig | ja |