Technisches Datenblatt

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2033003



Verschlussschraube nach DIN 46320 mit metrischem Gewinde nach IEC 423. Schutzart IP54, IP68 (5 bar/1h) in Verbindung mit Dichtungsring Typ 171 möglich.

HALOGEN FREE

IP 54

PS Polystyrol

Stammdaten


Artikelnummer	2033003
Typ	108 M12 PS
Bezeichnung 1	Verschlussschraube
Hersteller	OBO
Dimension	M12
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polystyrol
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,047 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0032 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Verschlussschraube, metrisches Gewinde

Artikelnummer: 2033003

Abmessungen





Maß D	15 mm
Maß L	6 mm

Technische Daten

explosionsgeschützt	nein
für Ex-Zone Gas	ohne
für Ex-Zone Staub	ohne
Gewinde	M12 x 1,5
Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG	12
Gewindesteigung	1,5 mm
Glasfaserverstärkt	nein
Halogenfrei	ja
Instabiler Drehmoment	1,8 Nm
ROHS Konform	ja
Schlagfest	ja
Schutzart	IP54