
Technisches Datenblatt

T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

Artikelnummer: 5311209

• mit 3 Sechskantschrauben M6 x 16 (VA)



St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5311209
Typ	247 8-10 FT
Bezeichnung 1	T-Verbinder
Hersteller	OBO
Dimension	8-10mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,934 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3008 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Verbinder Rd 8-10 mm, 3fach geschraubt FT

Artikelnummer: 5311209

Abmessungen





Länge	50 mm
Breite	40 mm
Höhe	14 mm

Technische Daten

Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
Art des Verbinders	T-Verbinder
Blitzstromtragfähigkeit	N/50 kA
Geeignet für Verbindung	Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10
Passung	Rd 8-10 mm
ROHS Konform	ja
Zwischenplatte	nein