# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme für alle Wulststärken A2

## Artikelnummer: 5316324



- passend für alle Wulststärken
- mit 1 Sechskantschraube M8 x 30
- 2 Sechskantschrauben M6 x 12
- VA-Version auch als Zweimetall-Verbinder (Halter) zu verwenden

**A2** Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 5316324 |
| Typ | 267 VA |
| Bezeichnung 1 | Rinnenklemme |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 8mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11,36 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7233 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Rinnenklemme für alle Wulststärken A2

## Artikelnummer: 5316324

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 66,5 mm |
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 25 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
| Art des Verbinders | Dachrinnenklemme |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Klemmbereich max. | 20 mm |