# Scheda tecnica

## Collare messa a terra

## Codice articolo: 5050057



- Per tubi di Ø 1/4 - 2 poll.
- Possibilità di collegamento: cavi fino a 35 mm² o conduttori tondi fino a Ø 6 mm
- Con elemento di pressione imperdibile, 2 viti a testa cilindrica M6 x 16 e 1 vite a testa esagonale M6 x 16 in acciaio, zincato galvanicamente, Modulo di protezione e base della fascetta in zinco pressofuso

| | |
|---|---|
| Zn | Zinco pressofuso |
| G | zincato galvanicamente |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 5050057 |
| Tipo | 950 Z 3/8 |
| Sigla 1 | Fascetta messa a terra |
| Sigla 2 | per conduttore tondo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 3/8" |
| Materiale | Zinco pressofuso |
| Super- ficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 10 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 6,02 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,244 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Collare messa a terra

## Codice articolo: 5050057

### Misure




| | |
|---|---|
| Dimensione A | 50 mm |
| Dimensione D | 17,5 mm |
| Dimensione X | 2 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Numero dei conduttori | 1 |
| Sezione max del cavo da collegare | 35 mm² |
| Sezione min. del cavo da collegare | 0 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Capacità D | 3/8 |
| Capacità D max | 17,5 mm |
| Capacità D min. | 15,5 mm |