Scheda tecnica

Staffa di sospensione FT

Codice articolo: 6363938

Staffa di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	6363938
Tipo	AHB 300 FT
Sigla 1	Profilo di sospensione
Sigla 2	acciaio
Produttore	OBO
Dimensione	B300mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	130 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,7489 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Staffa di sospensione FT

Codice articolo: 6363938

Misure



Lunghezza	30 mm
Larghezza	331 mm
Altezza	180 mm
Dimensione B	315 mm

Dati tecnici

Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in kN Soffitto	0,35 kN
Mantenimento funzionale	no
per larghezza max	300 mm
per larghezza min.	300
Adatto per asta filettata metrica	10
Adatto per passerelle grigliate	no
Adatto per passerelle portacavi	no
Adatto per passerelle	sì
Adatto per larghezza passerelle/ scale	300 mm
Diametro foro	11 mm
Spessore materiale	8 mm
Fissaggio canali	avvitabile
Conformità ROHS	sì
Regolabile	no