
Technisches Datenblatt

Trägerlasche

Artikelnummer: 6019064



Trägerlasche für die rechtwinklige Verbindung von I-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6019064
Typ	AHIS 8 FT
Bezeichnung 1	Trägerlasche
Bezeichnung 2	für IS 8-Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	160x60
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9695 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trägerlasche

Artikelnummer: 6019064

Abmessungen



Abmessung	160 x 60 x 4
Länge	160 mm
Breite	60 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	ja
ROHS Konform	ja