Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083041



Bodenendblech zur Bodenverstärkung an Kabelrinnenenden und als Kabelschutz.
Zur Befestigung bitte Schrauben Typ FRSB M6x12 separat bestellen.
Zu jedem Bodenendblech sind anteilig Flachrundschrauben Typ FRS B M6 x 12 mm separat zu bestellen.


CE UK CA

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7083041
Typ	BEB 050 FS
Bezeichnung 1	Bodenendblech
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	B50mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,215 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,077 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	50 mm
Breite	2 in
Maß B	50 mm

Technisches Datenblatt

Bodenendblech FS

Artikelnummer: 7083041

Technische Daten

Funktionserhalt	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein