Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Artikelnummer: 6019534



Befestigungswinkel zur Erstellung individueller Tragkonstruktionen mit U-Stielen.
Passend für U-Stiel Typ US 3 und US 5.
Inklusive Befestigungsmaterial.

CE UKCA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6019534
Typ	BW US 3/5 FT
Bezeichnung 1	Befestigungswinkel
Bezeichnung 2	für US 3 und US 5 Stiel
Hersteller	OBO
Dimension	190x80
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	71,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9252 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel für US 3-/US 5-Stiel

Artikelnummer: 6019534

Abmessungen



Länge	80 mm
Breite	40 mm
Höhe	190 mm

Technische Daten

Ausführung	Befestigungswinkel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	ja
ROHS Konform	ja
Verstellbar	ja