Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, Modul 45

Artikelnummer: 2006116



Steckbarer Deckel zum Verschließen von Kabelabzweigkästen, bestückt mit 2 Modul 45-Steckdosen, vorverdrahtet mit Hebelsteckklemmen. Mit Schnellverschluss im Deckel, plombierbar. Halogenfreies Material, UV-resistent. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 bei Raumtemperatur. Schutzart IP30.

HALOGEN FREE | 650° | 500 V | IP 30

PP Polypropylen

Stammdaten


Artikelnummer	2006116
Typ	D03 2MSD WS
Bezeichnung 1	Steckbarer Deckel
Bezeichnung 2	für Abzweigkasten, bestückt
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x60
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polypropylen
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	19,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,6109 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Steckbarer Deckel, bestückt, Modul 45

Artikelnummer: 2006116

Abmessungen



Länge	150 mm
Breite	116 mm
Höhe	60 mm

Technische Daten

Ausführung Deckel Unterputz und Hohlwand	Deckel mit Steckdosen
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Form	rechteckig
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30