
Ficha Técnica

Estribo distanciador FS

Referencia: 6015654



Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared.

En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
Fijación sin tornillos a la bandeja de rejilla.

St	Acero
FS	galvanizado en banda

Datos maestros


Referencia	6015654
Tipo	DBLG 20 100 FS
Denominación 1	Distanciador
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	B100mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	12,076 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3208 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Estribo distanciador FS

Referencia: 6015654

Dimensiones





Longitud	30 mm
Ancho	170 mm
Altura	20 mm
Altura	0,79 in
Medida H	20 mm
Medida L	30 mm
Medida W	170 mm
Maß NW	106 mm

Datos técnicos

Versión	Abrazadera para pared y techo, perfil trapezoidal
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Grosor del material	3 mm
Fijación de bandejas	Saliente de sujeción
Conforme a ROHS	sí