
Ficha Técnica

Estribo distanciador FT

Referencia: 6015660



Soporte separador para montar con inclinación bandejas de rejilla sobre el suelo o la pared.

En el estribo distanciador pueden montarse los tipos de bandejas de rejilla GRM con alas 35, 55 y 105 mm.
Fijación sin tornillos a la bandeja de rejilla.



St	Acero
FT	Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	6015660
Tipo	DBLG 20 150 FT
Denominación 1	Distanciador
Denominación 2	para bandeja de rejilla
Fabricante	OBO
Dimensión	B150mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	18,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3698 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Estribo distanciador FT

Referencia: 6015660

Dimensiones



Longitud	30 mm
Ancho	220 mm
Altura	20 mm
Altura	0,79 in
Medida H	20 mm
Medida L	30 mm
Medida W	220 mm
Maß NW	156 mm

Datos técnicos

Versión	Abrazadera para pared y techo, perfil trapezoidal
Apropiado para bandeja de rejilla	sí
Apropiado para bandeja de escalera	no
Apropiado para bandeja portacables	no
Grosor del material	3 mm
Fijación de bandejas	Saliente de sujeción
Conforme a ROHS	sí