
Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138368

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE 35 60 85 110

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7138368
Typ	DFBM 45 400 FS
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 45°
Bezeichnung 2	für Bogen RBM 45 400
Hersteller	OBO
Dimension	B=400mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	97,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Artikelnummer: 7138368

Abmessungen



Breite	400 mm
Breite	16 in
Blechstärke	0,05 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein