
Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001872



Rastbarer Deckel für Gitterrinnen Typ GR und GRM. Schützt Kabel und Leitungen vor Beschädigungen und Verunreinigungen und Feuchtigkeit von oben. Für Lebensmittel- oder Chemieindustrie geeignet.
Mit Quersicken ab 400 mm Breite.
Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind unter Umständen zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6001872
Typ	DGRR 500 A2
Bezeichnung 1	Deckel rastbar
Bezeichnung 2	für Gitterrinne
Lieferbar ab	01.04.2019
Hersteller	OBO
Dimension	500x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	329,333 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	22,6233 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Deckel für Gitterrinne, rastbar A2

Artikelnummer: 6001872

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	498 mm
Breite	19,61 in
Höhe	15 mm
Höhe	0,59 in
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	498 mm

Technische Daten

Befestigungsart	aufrastend
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein