Technisches Datenblatt

Doppelklemme Formteilmontage A2

Artikelnummer: 6035998



Doppelklemme zum Montieren von Formteilen an rastbaren oder schraubbaren Kabelrinnen.

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6035998
Typ	DOP A2
Bezeichnung 1	Doppelklemme
Bezeichnung 2	zur Formteilbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	42x13x13
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4310
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,325 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0178 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Doppelklemme Formteilmontage A2

Artikelnummer: 6035998

Abmessungen





Länge	42 mm
Breite	13 mm
Höhe	13 mm

Technische Daten

Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Profilformen	sonstige
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
Materialstärke	0,4 mm
Profilform	sonstige
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Verbindungsart	schraubloser Verbinder