
Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052056



Coperchio non forato per passerelle e passerelle grigliate.
Nervatura trasversale a partire dalla larghezza di 500 mm.
Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.

CE UK CA

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6052056
Tipo	DRLU 050 FS
Sigla 1	Coperchio non forato
Sigla 2	for cable tray and ladder
Produttore	OBO
Dimensione	50x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	59,767 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	1,3355 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Coperchio, non forato FS

Codice articolo: 6052056

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	2 in
Altezza	35 mm
Spessore lamiera	0,03 in
Spessore lamiera	1 mm
Dimensione B	50 mm
Dimensione H	15 mm

Dati tecnici

Tipo di fissaggio	avvitabile
Mantenimento funzionale	no
Adatto per passerelle grigliate	sì
Adatto per passerelle portacavi	sì
Adatto per passerelle	sì
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no