Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424980




Zum Unterstützen und Abdichten der Deckelstöße bei Kanalnennbreiten von 400, 500 oder 600. Mit mittig angeordneter, höheneinstellbarer Stütze.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7424980
Typ	DSU2 400 10050
Bezeichnung 1	Deckelstoßunterstützung
Bezeichnung 2	für OKA-W
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	34,04 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9494 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	400 mm
Maß A	400 mm

Technisches Datenblatt

Deckelstoßunterstützung für Kanalbreite 400, 500 und 600 mm

Artikelnummer: 7424980

Technische Daten

Art des Zubehörs	sonstige
Kanalhöhe max.	150 mm
Kanalhöhe min.	100 mm
Mindestestrichhöhe	100
Mittelunterstützung	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
ROHS Konform	exempt
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein