# Technisches Datenblatt

## Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

## Artikelnummer: 7203131




Leichtes Spannband auf 100 m-Rolle, zur universellen Befestigung. Dicke 0,5mm.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| ALP | aluminiumplattiert, Feran |

### Stammdaten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7203131 |
| Typ | FSB-SB 100 |
| Bezeichnung 1 | Spannband |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 100m |
| Farbe | aluminium |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche<br>Oberflächennorm | aluminiumplattiert, Feran |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 220 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,0455 kg CO2e / 1 Stück |

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 100.000 mm |
| Breite | 15 mm |
| Maß L | 100.000 mm |

# Technisches Datenblatt

## Spannband zur Fixierung von Kabelbandagen

## Artikelnummer: 7203131

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | glatt |
| per Rolle | 100 |
| ROHS Konform | ja |
| Art des Bandes | gerade |