Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278782



Kanaloberteil kanneliert, zum Verschließen von Geräteeinbaukanälen mit 80er-Systemöffnung.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6278782
Typ	GK-OTKLGR
Bezeichnung 1	Oberteil
Bezeichnung 2	kanneliert
Hersteller	OBO
Dimension	80x2000mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Kanaloberteil Kunststoff, kanneliert

Artikelnummer: 6278782

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	76,5 mm
Höhe	12 mm

Technische Daten

Ausführung	profiliert
Halogenfrei	nein
Montageart der Oberteile	innenliegend
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK08
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-15 °C