Scheda tecnica

Scatola di montaggio GT I14, 14 moduli Italia

Codice articolo: 7429196



Box di montaggio per l'installazione verticale fino a 14 moduli compatibili con le maggiori serie civili a standard italiano.

Adatti per torrette a scomparsa con dimensione nominale 9.

Nota: quando si installa il box GT I14 è necessario tenere conto dell'altezza minima dal grezzo al finito nello schema riassuntivo.

St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	7429196
Tipo	GT I14
Sigla 1	Scatola di montaggio
Sigla 2	per moduli standard italiano
Produttore	OBO
Dimensione	205x220x82
Colore	nero; RAL 9005
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	115 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	5,7077 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Scatola di montaggio GT I14, 14 moduli Italia

Codice articolo: 7429196

Misure



Lunghezza	220 mm
Larghezza	205 mm
Altezza	82 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	14
Numero dei serracavi	2
Versione	Forma a coppa
Piastra a pavimento	no
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	sì
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Tipo di montaggio apparecchi di installazione	avvitare
Conformità ROHS	sì