Technisches Datenblatt

Schloss für IKR12

Artikelnummer: 6288348

Schloss für die Einbaueinheit IKR12 zum Einbau von Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschaltern in Geräteeinbaukanäle.



CuZn 37 Messing

Stammdaten

Artikelnummer	6288348
Typ	IKR12S
Bezeichnung 1	Schloss
Bezeichnung 2	für IKR12
Hersteller	OBO
Dimension	16x6x11
Farbe	silber
Werkstoff	Messing
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0021 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Länge	16 mm
Breite	6 mm
Höhe	11 mm

Technisches Datenblatt

Schloss für IKR12

Artikelnummer: 6288348

Technische Daten

Anzahl der Reihen	1
DIN-Schiene	ja
Mit Montageplatte	nein
Montageart	Unterputz
Transparenter Deckel	ja
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Magnetisch	nein