Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Artikelnummer: 6349218



Kopfplatte für US 7-Stiel zum Anschweißen an Stahlträger.
Befestigungsmaterial (2 Sechskantschrauben SKS 12x100) bitte separat bestellen.

US7

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6349218
Typ	KU 7 AOX FT
Bezeichnung 1	Kopfplatte
Bezeichnung 2	für US 7-Stiel,zum Anschweißen
Hersteller	OBO
Dimension	100x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	82 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,7915 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Kopfplatte, zum Anschweißen

Artikelnummer: 6349218

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	50 mm
Höhe	121,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung	ja
Geeignet für Konsolenbefestigung	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein