Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 6226050

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von 90° Kabelleiterbögen mit geschweißten Sprossen.



CE UK CA

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6226050
Typ	LBD 90 200 R3 A2
Bezeichnung 1	Deckel Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Drehriegel
Hersteller	OBO
Dimension	B200
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	158 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,4576 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Deckel für 90°-Bogen A2

Artikelnummer: 6226050

Abmessungen



Breite	200 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein