Ficha Técnica

Curva de 90° 60 A2

Referencia: 6225090



Curva 90º, horizontal, con peldaño soldado para todas las bandejas de escalera de ala 60 mm.
Las uniones deben pedirse por separado.

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	6225090
Tipo	LB 90 660 R3 A2
Denominación 1	Curva de 90°
Denominación 2	para bandeja de escalera
Fabricante	OBO
Dimensión	60x600
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	524,6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	29,2132 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Curva de 90° 60 A2

Referencia: 6225090

Dimensiones



Ancho	600 mm
Altura	60 mm
Medida B	600 mm
Medida R	600 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	90°
Modelo de peldaños	Perfil perforado
Modelo de perfil lateral	Perfil plano
Modelo de unión	sin unión
Mantenimiento de función	no
Cambio de dirección	Horizontal
Conforme a ROHS	sí
Acero inoxidable, barnizado	no
Extremo de la bisagra	no
Perforación lateral	no
Tipo vano ancho	no
Espesor	1,5 mm