
Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147126

Gleitmutter zur Verwendung mit Profilschiene MS4022



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1147126
Typ	MS40SN M6 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4022
Hersteller	OBO
Dimension	M6
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1659 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Gleitmutter A4

Artikelnummer: 1147126

Abmessungen





Länge	35 mm
Breite	17 mm
Höhe	10 mm
Maß B	17 mm
Maß H	10 mm
Maß L	30 mm

Technische Daten

Gewinde	M6
Gewinde metrisch	6
Mit Feder	nein
ROHS Konform	ja