Technisches Datenblatt

Gleitmutter mit Feder A4

Artikelnummer: 1147340

Gleitmutter mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141



CE 22

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1147340
Typ	MS41SNF M8 A4
Bezeichnung 1	Gleitmutter mit Feder
Bezeichnung 2	für Profilschiene MS4121/4141
Hersteller	OBO
Dimension	M8
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,15 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1523 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Gleitmutter mit Feder A4

Artikelnummer: 1147340

Abmessungen



Länge	35 mm
Breite	20 mm
Höhe	6 mm
Maß H	6 mm

Technische Daten

Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
Mit Feder	ja
ROHS Konform	ja