
Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1123001



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

CE U 22 E30 E90

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1123001
Typ	MSL4141PP1000FT
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	mit Seitenlochung,Schlitz 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	1000x41x41
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	191,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	4,355 kg CO2e / 1 Meter


Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Artikelnummer: 1123001

Abmessungen





Länge	1.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	1.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	ja
Lochgröße	14x28
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,01 cm²
Statischer Wert Iy	5,13 cm⁴
Statischer Wert Iz	5,88 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,49 cm³
Statischer Wert Wz	2,88 cm³