Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218080



T-Abzweig mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!

St Stahl

P pulverbeschichtet

Stammdaten


Artikelnummer	7218080
Typ	PLM TB 0810 RW
Bezeichnung 1	T-Abzweig
Bezeichnung 2	mit Brandschutzgewebe
Hersteller	OBO
Dimension	500x300x80
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	pulverbeschichtet
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	165 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,0609 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Abzweig, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Artikelnummer: 7218080

Abmessungen



Maß A	300 mm
Maß B	100 mm
Maß H	80 mm
Maß T	500 mm

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
Klassifizierung EI - Installations-kanal	90
Mit Lochung	ja
Nutzquerschnitt	5180 mm²
ROHS Konform	ja
Trennwände möglich	ja
Ummantelung	Stahl