Technisches Datenblatt

proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147324



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 32 mm, auch mit OBO Quick- oder Multi-Quick-Schelle. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2147324
Typ	PQ-47 LGR
Bezeichnung 1	proQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	44-50mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	25
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,91 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

proQuick-Schelle, lichtgrau

Artikelnummer: 2147324

Abmessungen



Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	1,2 kN
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	45-50
Rastsystem	nein
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	50 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	44 mm
ROHS Konform	ja
Spannbereich D max.	50 mm
Spannbereich D min.	44 mm
UV-beständig	ja