
# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 85 FT

## Artikelnummer: 6041436

Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6041436 |
| Typ | RBM 45 840 FT |
| Bezeichnung 1 | Bogen 45° |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 85x400 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 204,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## 45°-Bogen Magic 85 FT

## Artikelnummer: 6041436

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B | 400 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | nein |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |