
Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001762




Bogen 90°, horizontal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7001762
Typ	RB 90 810 FS
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	horizontal,mit Winkelverbinder
Hersteller	OBO
Dimension	85x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	65 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	85 mm
Höhe	3 in
Maß B	100 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 85 FS

Artikelnummer: 7001762

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt