# Technisches Datenblatt

## DATA Modul, steckbarer Deckel

## Artikelnummer: 2006188



Datenmodul als Adapter eines Reichle & DeMassari RJ45-Steckers zum Einklicken in steckbaren Deckel D04 L.

PC Polycarbonat

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2006188 |
| Typ | SB DT5 |
| Bezeichnung 1 | DATA Modul 05 (1980) |
| Bezeichnung 2 | für steckbaren Deckel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 29x28x20,5 |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,295 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0597 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## DATA Modul, steckbarer Deckel

## Artikelnummer: 2006188

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 28 mm |
| Höhe | 29 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beleuchtung | nein |
| Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
| Halogenfrei | ja |
| Klappdeckel | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| Montageart | sonstige |
| Montageöffnung | Typ RM |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Tiefe | 10 mm |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Zusammenstellung | sonstige |
| Auslassrichtung | gerade |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |