Technisches Datenblatt

Spannbügel, A4

Artikelnummer: 1124719



Verbindungselement zur beidseitigen Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern. Die Befestigung ist unabhängig von der Anordnung der Schienenöffnung möglich. Die Schienenlänge sollte mindestens die Breite des Stahlträgers + 2 x 70 mm betragen.
Zur Montage immer paarweise verwenden. Verwendbar mit Profilschienen MS4022, MS4141, MS4142, MS4124.

CE

A4 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	1124719
Typ	SB MS 41 M8 A4
Bezeichnung 1	Spannbügel
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	32,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,0502 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Spannbügel, A4

Artikelnummer: 1124719

Abmessungen



Länge	118 mm
Breite	80 mm
Höhe	74 mm

Technische Daten

Bruchlast	3,5 kN
Flanschdicke F max.	16 mm
Max. Anzugsdrehmoment	10 Nm
ROHS Konform	ja