Technisches Datenblatt

Standfuß

Artikelnummer: 6290196



Bodenplatte als Standfuß für Installationssäulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F, ISS140100F, ISSRM45F und ISSDM45F.

St Stahl

Stammdaten


Artikelnummer	6290196
Typ	SFISSFRW
Bezeichnung 1	Standfuß
Bezeichnung 2	für Installationssäulen F
Hersteller	OBO
Dimension	Ø350x8
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Stahl
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	600 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	18,3168 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Standfuß

Artikelnummer: 6290196

Abmessungen



Länge	350 mm
Breite	350 mm
Höhe	8 mm

Technische Daten

Einstellbar	nein
Halogenfrei	ja
ROHS Konform	ja