Technisches Datenblatt

Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme

Artikelnummer: 1488595



Trägerschraubklammer zum Montieren von Rohren und Kabeln. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.

CE UK CA

St Stahl

ZL Zinklamelle

Stammdaten


Artikelnummer	1488595
Typ	SKS 213 D40
Bezeichnung 1	Trägerschraubklammer
Bezeichnung 2	mit Rohraufnahme 36-40 mm
Hersteller	OBO
Dimension	2-13mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Zinklamelle
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,45 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme

Artikelnummer: 1488595

Abmessungen



Länge	31 mm
Breite	44 mm
Höhe	105 mm
Maß H	105 mm

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil	Rohr/Kabel
Befestigungsart	klemmen
Bruchlast	0,45 kN
Flanschdicke F max.	16 mm
Flanschdicke F min.	2 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.	40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.	36 mm
ROHS Konform	ja
Scharnier justierbar	nein
Scharnierend	ja