
Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 FT

Artikelnummer: 7103643




Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen. Geeignet für M8-Befestigungselemente.
Das Holmprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7103643
Typ	SLH 62 3000 FT
Bezeichnung 1	Holmprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x5x3000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	135,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,2748 kg CO2e / 1 Meter

Abmessungen



Abmessung	40x5
Länge	3.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein