Technisches Datenblatt

Inneneck SLL IE2070

Artikelnummer: 6132244

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6132244
Typ	SLL IE2070 cws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL-L 20x70 9001
Hersteller	OBO
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,42 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,035 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Inneneck SLL IE2070

Artikelnummer: 6132244

Abmessungen



Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	80 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm