Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013473



Steigeleiter mit der Seitenhöhe 80 mm mit eingeschraubten Sprossen.
Die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert.

Die passende Bügelschelle ist der Typ 2056U.

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6013473
Typ	SLS 80 C40 11 FT
Bezeichnung 1	Steigeleiter Industrie
Bezeichnung 2	mit C 40 Sprosse
Hersteller	OBO
Dimension	1100x6000
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	1525,833 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	32,6553 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Steigeleiter Industrie, 6 m C40

Artikelnummer: 6013473

Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	1.100 mm
Höhe	80 mm
Maß B	1.100 mm
Schlitzmaß Sprosse	18,00

Technische Daten

Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Funktionserhalt	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Sprossenabstand	600 mm