Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2050

Artikelnummer: 6132248

Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung für den Sockelleistenkanal.
Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten


Artikelnummer	6132248
Typ	SL IE2050 rws
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	SL 20x50 9010
Hersteller	OBO
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,99 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0333 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Inneneck SL IE2050

Artikelnummer: 6132248

Abmessungen





Länge	46 mm
Breite	46 mm
Höhe	52 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Dekor	ohne
Dichtlippe Oberteil	ohne
Halogenfrei	nein
Mit Teppichleiste	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK06
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich min.	90 mm