Technisches Datenblatt

Trapezbefestigung A2

Artikelnummer: 6357524



Trapezbefestigung zum Abhängen von Kabeltragsystemen von Standardtrapezdecken. Trapezprofilbreite bis 165 mm. Montage mit Sechskantschraube Typ SKS 10x110 minimal oder SKS 10x190 maximal, abhängig von Trapezprofilbreite. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CE

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6357524
Typ	TPB 180 A2
Bezeichnung 1	Trapezbefestigung
Hersteller	OBO
Dimension	180x182
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8762 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Trapezbefestigung A2

Artikelnummer: 6357524

Abmessungen



Länge	25 mm
Breite	180 mm
Höhe	182 mm

Technische Daten

F in kN	0,8 kN
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gewindestange metrisch	10
Geeignet für Gitterrinne	ja
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1,5 mm
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Scharnierend	nein
Verstellbar	ja