Technisches Datenblatt

Gewindestange 2 Meter, schwarz

Artikelnummer: 3141542

Gewindestange nach DIN 976.



CE

St Stahl

BR brüniert

Stammdaten


Artikelnummer	3141542
Typ	TR M10 2M BR
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	10x10x2000
Farbe	schwarz
Werkstoff	Stahl
Oberfläche Oberflächennorm	brüniert
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	98 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Gewindestange 2 Meter, schwarz

Artikelnummer: 3141542

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Maß d	10 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Gewindeart	metrisch
ROHS Konform	ja
Linksgewinde	nein
Festigkeitsklasse Gewindestange	8.8