Technisches Datenblatt

Unterlegplatte für Dachhaken

Artikelnummer: 5901490



Unterlegplatte aus Polyethylen für die Höhenangleichung von Dachhaken, die bei der Montage von PV-Modulen auf Schrägdächern verwendet werden. Geeignet für Universal-Dachhaken und schwere Dachhaken. Kombination mehrerer Unterlegplatten übereinander möglich. Plattenstärke 2 mm.

CE

PE Polyethylen

Stammdaten


Artikelnummer	5901490
Typ	UP DH
Bezeichnung 1	Unterlegplatte
Bezeichnung 2	für Dachhaken
Hersteller	OBO
Dimension	183x80x4
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyethylen
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,44 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,057 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Unterlegplatte für Dachhaken

Artikelnummer: 5901490

Abmessungen



Länge	183 mm
Breite	80 mm
Höhe	4 mm

Technische Daten

Zubehör	ja
Ersatzteil	nein
Art des Zubehörs Zubehör/Ersatzteile für regenerative Energieerzeugung	sonstige
Geeignet für Art der regenerative Energieerzeugung	Photovoltaik