Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340253



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400 mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US7

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6340253
Typ	US 7 170 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x1700
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	686 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	16,9535 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340253

Abmessungen



Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	1.700 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm
Maß L	1.700 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel FT

Artikelnummer: 6340253

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
EPD-Artikel	ja
Funktionserhalt	ja
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	62 mm
Statischer Wert A	4,59 cm^2
Statischer Wert Iy	13,79 cm^4
Statischer Wert Iz	36,84 cm^4
Statischer Wert Wy	4,11 cm^3
Statischer Wert Wz	10,53 cm^3