Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341764



U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 61.

US7

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6341764
Typ	US 7 50 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel
Bezeichnung 2	3-seitig gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x500
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	196,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,9435 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt


US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341764

Abmessungen



Abmessung	70 x 50 x 4
Länge	500 mm
Breite	70 mm
Höhe	50 mm



Technisches Datenblatt

US 7-Stiel A2

Artikelnummer: 6341764

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Funktionserhalt	nein
Lochbreite	14 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Zahnung	nein
Profilform	U-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	40 mm
Statischer Wert A	4,59 cm²
Statischer Wert Iy	13,79 cm⁴
Statischer Wert Iz	36,84 cm⁴
Statischer Wert Wy	4,11 cm³
Statischer Wert Wz	10,53 cm³