Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder A4

Artikelnummer: 6018509



U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

CE UK CA

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6018509
Typ	VUS 5 A4
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	190x44
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	64,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8779 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder A4

Artikelnummer: 6018509

Abmessungen



Abmessung	46,5 x 44 x 190
Länge	190 mm
Breite	44 mm
Höhe	46,5 mm

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	ja
ROHS Konform	ja