Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40090

Referencia: 6020895



Tapa de canal y base con orificios.
Incluido 4 retenedores
Grapa para tapa desplazable a lo largo de toda la longitud del canal.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6020895
Tipo	WDK40090CW
Denominación 1	Canal para pared y techo
Denominación 2	con perforaciónes en la base
Fabricante	OBO
Dimensión	40x90x2000
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	32
Cantidad	Metro
Peso	77,3 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5611 kg CO2e / 1 Metro

Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40090

Referencia: 6020895

Dimensiones



Longitud	2.000 mm
Ancho	90 mm
Altura	40 mm

Ficha Técnica

Canal, tipo WDK 40090

Referencia: 6020895

Datos técnicos

Número de paredes separadoras fijas	0
Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sin enchufe)	15
Número de líneas NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sin enchufe)	12
Número de líneas NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sin enchufe)	11
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo tapa canales para conductores	Flojo
Tipo de fijación	Orificios de la base
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Retenedor para cable	sí
Conector para canal	no
Suministro en rollo	no
Sección efectiva	2656 mm²
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C