Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6182658

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6182658
Typ	WDK HA60170LGR
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x170mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	17,75 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3731 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60170

Artikelnummer: 6182658

Abmessungen



Länge	100 mm
Breite	170 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm
Maß H	170 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 170
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm