
Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal tipo WDK 60060

Referencia: 6160301



Tapa para ángulo interior para modificar la dirección de los canales WDK.
En general los embellecedores se han diseñado como tapas de acabado.

PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros


Referencia	6160301
Tipo	WDK HI60060CW
Denominación 1	Tapa para ángulo interior
Fabricante	OBO
Dimensión	60x60mm
Color	blanco; RAL 9001
Material	Cloruro de polivinilo
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Pieza
Peso	10,932 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,228 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tapa para ángulo interior, para canal tipo WDK 60060

Referencia: 6160301

Dimensiones



Longitud	130 mm
Ancho	60 mm
Altura	60 mm
Medida a	130 mm

Datos técnicos

Versión	Pieza cobertora
Tipo de fijación	Encajable
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	no
Grado de protección código IK	IK04
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm