Technisches Datenblatt

90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233449



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6233449
Typ	WLB 90 2040 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x400
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2241 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	51,4411 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Maß B	400 mm
Maß R	400 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233449

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm